
E11347

Câble de connexion

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application			
Système			Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone			oui
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]		10...30 DC
Classe de protection			III
Courant de sortie total	[A]		3
Sorties			
Technologie			PNP
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-25...85
Protection			IP 68
Données mécaniques			
Matières			PUR
Matière du corps			PUR
Matière bague moletée			laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques			
Quantité			1 pièces


E11347

Câble de connexion

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

