


Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Classe de protection	III	
Courant de sortie total [A]	3	
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...85	
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11372



Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

