




Câble de connexion

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                      |                                              |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Système                          | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |                |
| Sans silicone                    | oui                                          |                |
| Données électriques              |                                              |                |
| Tension d'alimentation           | [V]                                          | 10...30 DC     |
| Classe de protection             |                                              | III            |
| Courant de sortie total          | [A]                                          | 3              |
| Sorties                          |                                              |                |
| Technologie                      | PNP                                          |                |
| Conditions d'utilisation         |                                              |                |
| Température ambiante             | [°C]                                         | -25...85       |
| Protection                       |                                              | IP 68          |
| Données mécaniques               |                                              |                |
| Matières                         | PUR                                          |                |
| Matière du corps                 | PUR                                          |                |
| Matière bague moletée            | laiton, nickelé                              |                |
| Afficheurs / éléments de service |                                              |                |
| Indication                       | Indication de commutation                    | 1 x LED, jaune |
|                                  | Disponibilité                                | 1 x LED, vert  |
| Remarques                        |                                              |                |
| Quantité                         | 1 pièces                                     |                |



## Câble de connexion

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)


#### Raccordement



### Raccordement électrique - Buchse



#### Raccordement



# E11388



## Câble de connexion

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm