


E12405



Câble en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A câble entrée gris
C - B câble octavis noir



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	65
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		2
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12405



Câble en Y


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Câble: 0,25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

