


E12424



Cordon Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Application	
Système	contacts dorés; câble blindée
Version	câble Ethernet, codage D
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	1342
Dimensions [mm]	15 x 15 x 47,3
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	zamac, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E12424



Cordon Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, vert, blindé; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Prolongateur blindé: blindage raccordé

