


# E12425



## Câble de connexion

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS



CE

| Application                           |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Système                               | contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |  |
| Version                               | Câble de puissance, codage T                          |  |
| Données électriques                   |   |  |
| Tension d'alimentation [V]            | < 60 DC   |  |
| Courant de sortie total [A]           | 12  |  |
| Conditions d'utilisation              |   |  |
| Température ambiante [°C]             | -25...85  |  |
| Protection                            | IP 67   |  |
| Données mécaniques                    |   |  |
| Poids [g]                             | 105,4   |  |
| Dimensions [mm]                       | 15,4 x 15,4 x 54,8                                    |  |
| Matières                              | PUR   |  |
| Matière du corps                      | PUR   |  |
| Matière bague moletée                 | zamac, nickelé  |  |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui   |  |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles     | min. 10 x diamètre du câble  |
|                                       | Rayon de courbure en cas de pose fixe                 | min. 5 x diamètre du câble   |
|                                       | Vitesse de passage                                    | max. 3 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | Cycles de courbure                                    | > 4 Mio.   |

# E12425



## Câble de connexion

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS


### Remarques

Quantité

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, noir; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR

