


E12436



Câble avec prise mâle

ASTGH080MSS0002H08



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 133

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E12436



Câble avec prise mâle

ASTGH080MSS0002H08

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc