E12455

Câble avec prise mâle

ASTGH120MSS0005H12



Application		
Système		contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...70
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	329,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles: min. 10 x diamètre du câble
		Vitesse de passage: max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		Cycles de courbure: > 2 Mio.

E12455

Câble avec prise mâle

ASTGH120MSS0005H12

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
GY/PK =	gris/rose
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
RD/BU =	rouge/bleu