


E12481



Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	23,9
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	zamac
Type connecteur	M12
Remarques	
Quantité	1 pièces

E12481




Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement

