


E12490



Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Application	
Système	câble blindée
Version	câble Ethernet, codage D
Application	Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
Données mécaniques	
Poids [g]	73,1
Matières	TPU / PA
Matière du corps	PA / TPU
Matière bague moletée	zamac, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E12490



Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU

