


# E12493



## Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



### Application

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Système     | câble blindée              |
| Version     | câble Ethernet, codage D   |
| Application | Câble croisé; Câble croisé |

### Conditions d'utilisation

|                      |                                                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Température ambiante | [°C]                                              | -25...70 |
| Protection           | IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454) |          |

### Données mécaniques

|                       |                |        |
|-----------------------|----------------|--------|
| Poids                 | [g]            | 1364,5 |
| Matières              | TPU / PA       |        |
| Matière du corps      | PA / TPU       |        |
| Matière bague moletée | zamac, nickelé |        |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

### Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



## Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU

