


E12494



Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS00,5H04



Application		
Système		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage T
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	84,8
Dimensions	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières		PP
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12494



Câble avec prise femelle


ADOGD040ZDS00,5H04

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc