


E12497



Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS0020H04



Application

Système	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage T

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	2053,5
Dimensions [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières	PP
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12497



Câble avec prise femelle


ADOGD040ZDS0020H04

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc