


E12499



Prise à câbler

SDOGD040ZDSFKP



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage T
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie total	[A]	12; (si des fils de 1,5 mm² sont utilisés)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	29
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		zamac
Matière des joints		NBR
Remarques		
Quantité		1 pièces



Prise à câbler


SDOGD040ZDSFKP

Raccordement électrique

Bornes à vis: 0,75...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PA; Verrouillage: zamac; joint d'étanchéité: NBR; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,4 Nm



Raccordement

