


E12510



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0002L04



Application

Système	contacts dorés
Version	câble Ethernet, codage D

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...70
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	151,5
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47,3
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12510



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0002L04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



BU =	Couleurs des fils conducteurs :
OG =	bleu
WH =	orange
YE =	blanc
	jaune