


E12512



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0010L04



Application

Système	contacts dorés
Version	câble Ethernet, codage D

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...70
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	686
Dimensions [mm]	15 x 15 x 47,3
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12512



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0010L04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BU = bleu
OG = orange
WH = blanc
YE = jaune