


E12514



Connecteurs RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder



Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
Protection		IP 20

Données mécaniques

Poids	[g]	10,4
-------	-----	------

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

bornes autodénudantes: 0,34 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x RJ45, droit



E12514



Connecteurs RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder

Raccordement

