


E12540



Aimant amortisseur

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6



Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	8,9
Dimensions	[mm]	M6 / L = 33,5
Désignation du filetage		M6
Matières		néodyme galvanisé
Intensité du champ magnétique	[mT]	220
Remarques		
Quantité		1 pièces