


E12556



Câble de connexion

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...24 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement	[°C]	-30...70
Protection		IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques		
Poids	[g]	119
Matière du corps		PA
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12556



Câble de connexion

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,4 mm; torsadé; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement

