


E12557



Câble de connexion

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...24 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-30...70
Protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids [g]	173,7
Matière du corps	PA

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12557



Câble de connexion

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,4 mm; torsadé; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement

