E12572

Câble de raccordement pour lampes de signalisation avec connecteurs à 8 pôles

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Application		
Système		Sans halogène
Application		câble pour le raccordement d'une lampe de signalisation DV13xx & DV15xx à un maître IO-Link
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	51
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12572

Câble de raccordement pour lampes de signalisation avec connecteurs à 8 pôles

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm