


E12583



Prise à câbler

SDOGS060--AFKCR



Application	
Système	Sans silicone
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...80
Protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques	
Poids [g]	15,1
Matières	laiton nickelé; PA
Remarques	
Quantité	1 pièces

E12583



Prise à câbler

SDOGS060--AFKCR

Raccordement électrique

6 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Raccordement

