


E12613



Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement	[°C]	-25...90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	30,5
Matières		boîtier: TPU orange; écrou: laiton nickelé
Couple de serrage	[Nm]	0,6...1,5
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03


Raccordement électrique



Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique

