


E12641



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0002H05



Application	
Système	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	63 DC
Courant de sortie total [A]	16
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	458,9
Dimensions [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matières	PP
Matière du corps	TPE
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E12641



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0002H05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY