


E12642



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0005H05



Application

Système	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	63 DC
Courant de sortie total [A]	16

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	1082,5
Dimensions [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matières	PP
Matière du corps	TPE
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12642



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0005H05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY