


E12645



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0050H05



Application		
Système		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	10463
Dimensions	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matières		PP
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12645



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0050H05

Raccordement électrique

Câble: 50 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY