


E12649



Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0020H05



Application		
Système		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	4143,9
Dimensions	[mm]	39 x 16 x 38,1
Matières		PP
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12649



Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0020H05

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY