


# E12651



## Câble de connexion

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS



| Application              |      |                              |
|--------------------------|------|------------------------------|
| Système                  |      | contacts dorés               |
| Version                  |      | Câble de puissance, codage L |
| Données électriques      |      |                              |
| Tension d'alimentation   | [V]  | 64 DC                        |
| Courant de sortie total  | [A]  | 16                           |
| Conditions d'utilisation |      |                              |
| Température ambiante     | [°C] | -40...90                     |
| Protection               |      | IP 67                        |
| Données mécaniques       |      |                              |
| Poids                    | [g]  | 101,3                        |
| Matières                 |      | PP                           |
| Matière du corps         |      | TPE                          |
| Matière bague moletée    |      | laiton, nickelé              |
| Remarques                |      |                              |
| Quantité                 |      | 1 pièces                     |



## Câble de connexion

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,25 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement électrique - 2

Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

