


E12654



Câble de connexion

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS



Application		
Système		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	64 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	470,1
Matières		PP
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble de connexion

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 2,0 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement électrique - 2

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

