

E12659



Câble de connexion

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS



Application		
Système		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	64 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	151,9
Matières		PP
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

**Câble de connexion**

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

Raccordement électriqueCâble: 0,5 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Raccordement électrique - connecteur**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

**Raccordement électrique - 2**

Raccordement

**Raccordement électrique - Prise**

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

