


E12673



Connecteur à câbler

SSTGX050ZDSFKPG



Application		
Système		contacts dorés
Version		codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	43,05
Dimensions	[mm]	Ø 25 / L = 76
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12673



Connecteur à câbler

SSTGX050ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: 1,5...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...13 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

