


Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK 65MM BASIC



Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs
pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Données mécaniques

Poids	[g]	79,8
Came diamètre	[mm]	65,6
Entraxe perçages	[mm]	80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne	[mm]	30
Matières	Came porte-drapeaux: PA 6 noir; pièces métalliques: inox; Indicateur de position: PA 6 jaune	
Couple de serrage	[Nm]	2,5...3

E12724



Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK 65MM BASIC

Accessoires

Fourniture	vis à tête demi-ronde: 1 x M6 x 25, inox EN ISO 7380-2:2011
------------	---

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------