


# E12737



## Prise à câbler

ecomatPanel/Connection Set



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...80
Protection		IP 20; (sans résistance)

### Données mécaniques

Poids	[g]	10
Dimensions	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière du corps		PBT

### Accessoires

Fourniture		résistance 120 ohm
		Contacts crimp
		tube protecteur


### Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

### Raccordement électrique

5 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup>

Connecteur: AMP MQS, droit; Corps: PBT; Contacts: étamé



# E12737



## Prise à câbler

ecomatPanel/Connection Set

### Raccordement

