


E12772



Câble avec prise femelle

AD0GB050ZDS0002B05



Application

Système contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 400 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	5

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	187,7	
Dimensions [mm]	26 x 26 x 49,9	
Matière du corps	PUR	
Matière bague moletée	zamac	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 7,5 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.

Remarques

Quantité 1 pièces

E12772



Câble avec prise femelle


AD0GB050ZDS0002B05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement

