




Câble avec prise femelle

ADOGB050ZDS0005B05



Application		
Système	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 400 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	390
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 7,5 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E12773



Câble avec prise femelle

ADOGB050ZDS0005B05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement

