


E12774



Prise à câbler

SDOGB050ZDSFKPG



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 400 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	9
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	48,808
Matière du corps		PA; PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Matière des joints		NBR
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12774



Prise à câbler

SDOGB050ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; AWG 16

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PA; PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; joint d'étanchéité: NBR; Contacts: dorées



Raccordement

