


E12775



Connecteur à câbler

SSTGB030ZDSFKPG



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	12
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	51,9
Matière du corps	PBT
Matière bague moletée	zamac, nickelé
Remarques	
Remarques	broche 1 avancée
Quantité	1 pièces

E12775



Connecteur à câbler

SSTGB030ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

