


E12776



Connecteur à câbler

SSTGB050ZDSFKPG



Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	9

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	54,7
Matière du corps	PBT
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Remarques	broche 4 avancée
Quantité	1 pièces

E12776



Connecteur à câbler


SSTGB050ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

