

E12007




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002K04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC541

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés; câble blindée
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	88,8
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble avec prise femelle


ADOAH040MSS0002K04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 4,8 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc