


# E12062



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC	
Limiteur de surtension	diode de roue libre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...90	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids [g]	226	
Matières	TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	vis étiquette	

# E12062



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


### Remarques

Quantité

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement électrique

Câble: 4 m, PUR / PVC, Sans halogène; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé

