




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	diode de roue libre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	400
Matières	TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	vis	
	étiquette	



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

STGH050MSS0008B03VDAA041--S


Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement électrique

Câble: 8 m, PUR / PVC, Sans halogène; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé

