




Répartiteur

ZDO8H05HMSS0020B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0020B19

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	8
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	16 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement


Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0020B19

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

E12071

Répartiteur

ZDO8H05HMSS0020B19

