
E12090

Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



CE

Application		
Système		câble blindée
Version		câble Ethernet, codage D
Application		Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
Données mécaniques		
Poids	[g]	166,7
Matières		TPU / PA
Matière du corps		PA / TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E12090


Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU

