E12166

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Système		Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	292,5
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		boîtier: TPU noir
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 15 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3 m/s
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 30 °/m

E12166

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Remarques

Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm

Raccordement



Couleurs selon DIN 47100	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune