


E12204



Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Application

Système	câble blindée
Version	câble Ethernet, codage D
Application	Câble croisé; Câble croisé

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

Données mécaniques

Poids [g]	698,5
Matières	PUR / PC
Matière du corps	PUR / PC
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E12204




Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,2 mm, blindé; 4 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Prolongateur blindé: blindé

