


E12226



Cordon Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Application		
Système		contacts dorés; câble blindée
Version		câble Ethernet, codage D
Application		Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
Données mécaniques		
Poids	[g]	167,2
Matières		PUR / PC
Matière du corps		PUR / PC
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Cordon Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Raccordement électrique - connecteur M12


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, vert, Ø 6,2 mm, blindé; 4 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC

