


# E12261



## Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSG



| Application              |      |                               |
|--------------------------|------|-------------------------------|
| Système                  |      | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone            |      | oui                           |
| Données électriques      |      |                               |
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 250 AC/DC                   |
| Courant de sortie total  | [A]  | 4; (...40 °C)                 |
| Conditions d'utilisation |      |                               |
| Température ambiante     | [°C] | -25...85                      |
| Protection               |      | IP 67                         |
| Données mécaniques       |      |                               |
| Poids                    | [g]  | 44,5                          |
| Dimensions               | [mm] | 20 x 20 x 62                  |
| Matières                 |      | zamac nickelé                 |
| Matière du corps         |      | zamac, nickelé                |
| Matière bague moletée    |      | laiton, nickelé               |
| Remarques                |      |                               |
| Quantité                 |      | 1 pièces                      |

# E12261



## Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSG

### Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindable



### Raccordement

