


# E12325



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0050G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système	Sans silicone; contacts dorés; câble blindée
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	2577
Dimensions [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E12325



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0050G04

### Raccordement électrique


Câble: 50 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, blindé; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc