E12330

Répartiteur en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	29,6
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12330

Répartiteur en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées