


E12332



Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés; câble blindée
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	612,5
Dimensions [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	zamac, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E12332



Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

